


Priključni kabl KVIA-10

Broj artikla: 163961

FESTO

za analogne aparate



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje pogonskog napona AC	≤ 250 V
Dozvoljeno strujno opterećenje	1 A
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-30 ... 80 °C
Težina proizvoda	567 g
Električni priključak	Utikač ravni
Struktura kabla	6x0,25
Prečnik kabla	8 mm
Dužina kabla	10 m
Vrsta pričvršćenja	sa zatvorenom cevi
Informacija o materijalu, kućište	PBT
Informacija o materijalu, plašt kabla	PVC
Informacija o materijalu, utični kontakti	Bronza posrebreno i pozlačeno