

Priključni kabl KMP3-25P-22-X

Broj artikla: 163971


Komponenta koja će prestati da se proizvodi

za ventilski blok CPV.

Kabl se može nabaviti u dužinama 1 - 99 m.

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2018. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Električni priključak	Utičnica Sub-D 25-polno
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Dozvoljeno strujno opterećenje	3 A
Prečnik kabela	12 mm
Struktura kabela	24x0,25
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-30 ... 80 °C
Temperatura okoline kod pokretnog postepenja kablova	-5 ... 80 °C
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material cable sheath	PVC
Material housing	PA
Material seals	NBR
Material electrical contact	Bakarna legura pozlaćeno