



# Elektromagnetni ventil

## MVH-5/3E-1/8-B-VI-X

Broj artikla: 164570

FESTO

Sa elektromagnetnim kalemom i pomoćnim ručnim aktiviranjem, bez utičnice.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                               | Vrednost   |
|--|--|
| Funkcija ventila                       | 5/3 odzračen   |
| Način aktiviranja                      | električno   |
| Normalni nazivni protok                | 1.000 l/min  |
| Pogonski pritisak                      | 3 ... 10 bar   |
| Konstruktivna struktura                | Klipni klizač  |
| Vrsta resetovanja                      | mehanička opruga                                     |
| Nazivni prečnik                        | 8 mm   |
| Odzračna funkcija                      | se može prigušiti                                    |
| Princip zaptivanja                     | mekano   |
| Vrsta upravljanja                      | predupravljano                                       |
| Smer protoka                           | nije reverzibilno                                    |
| Vreme isključenja                      | 50 ms  |
| Vreme uključenja                       | 40 ms  |
| Parametri kalema                       | 24 V DC: 2.5 W                                       |
| Dozvoljena kolebanja napona            | +/- 10 %   |
| Pogonski medijum                       | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:4:4]    |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Temperatura medijuma                   | -5 ... 50 °C   |
| Medijum upravljanja                    | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:4:4]    |
| Temperatura okoline                    | -5 ... 50 °C   |
| Vrsta pričvršćenja                     | sa prolaznim otvorom                                 |
| Pneumatski priključak 1                | Priključna ploča<br>G1/8                             |
| Pneumatski priključak 2                | G1/8   |
| Pneumatski priključak 3                | Priključna ploča<br>G1/8                             |
| Pneumatski priključak 4                | G1/8   |
| Pneumatski priključak 5                | Priključna ploča                                     |
| Materijal - napomena                   | Sadrži PWIS  |