


L brzi navojni spoj LCKN-3/8-PK-6

Broj artikla: 165002

FESTO

Orijentacija 360°, sa zaptivnim prstenom



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik	4,6 mm
Način zaptivanja na navojnom čepu	Zaptivni prsten
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,9 ... 16 bar
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj G3/8
Pneumatski priključak 2	za spajanje navlačenjem, unutrašnji prečnik 6 mm sa maticom
Informacija o materijalu, kućište	Cink