


Mini zasun SLT-6-10-P-A

Broj artikla: 170549

FESTO

Sa preciznim, visoko opteretivim kugličnim vodenjem i podesivim krajnjim graničnicima.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Hod	10 mm
Podesivo područje krajnjih položaja/dužina	7 mm
Prečnik klipa	6 mm
Vrste pogona, jedinica pogona	Prečka
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodica	Kuglično vodenje
Konstruktivna struktura	Kinematika prečke
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Pogonski pritisak	1,5 ... 10 bar
Način funkcionisanja	dvosmerno
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Energija naleta u krajnjim položajima	0,016 Nm
Maks. sila Fy	200 N
Maks. sila Fz	200 N
Maks. moment Mx	1,1 Nm
Maks. moment My	1,1 Nm
Maks. moment Mz	0,7 Nm
Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje	25 N
Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje	34 N
Pokretna masa	42 g
Težina proizvoda	97 g
Alternativni priključci	vidi crtež proizvoda
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak	M5
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a
Material cover	Aluminijumska legura za kovanje
Material seals	HNBR
Material housing	Aluminijumska legura za kovanje
Material piston rod	visokolegirani čelik, nerđajući