



Električni regulator pritiska PREL-186-HP3-A4-A-40CFX2-1

Broj artikla: 1709210

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	186
Nazivni prečnik DN	45
Serijska	L
Položaj ugradnje	vertikalno
Način aktiviranja	električno
Konstruktivna struktura	električno podesivi regulator pritiska
Funkcija kontrolera	Izlazni pritisak konstantan sa predpritiskom kompenzacijom sa sekundarnim odzračivanjem
Sigurnosna funkcija	Exhausting the control chamber
Performance level (PL)	Exhausting the control chamber/category 3, Performance Level d
Pogonski pritisak	0 ... 50 bar
Područje regulacije pritiska	0,4 ... 40 bar
Maks. histerezis pritiska	0,1 bar
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Signalno područje, analogni izlaz	4 - 20 mA
Signalno područje, analogni ulaz	4 - 20 mA
SOLL-/IST [Zadate/Stvarne] veličine	Vrsta struje 4 - 20 mA
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-uređaji pod pritiskom-smernica prema EU-mašine-smernica
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Food-safe	See Supplementary material information
Temperatura medijuma	5 ... 50 °C
Temperatura okoline	5 ... 50 °C
Dozvola	SE Type Test Certification
Electrical connection IN	Plug, M12, 5-pin, A-coded
Electrical connection OUT	Plug, M12, 5-pin, A-coded
Vrsta pričvršćenja	po izboru: na pripremnoj grupi sa priborom
Pneumatski priključak 1	G1
Pneumatski priključak 11	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1
Pneumatski priključak 22	G1/4
Pneumatski priključak 3	G1
Pneumatic port 82	G1/2
Materijal - napomena	Sadrži PWIS RoHS komformnost
Material underneath cover	Aluminijum eloksirano
Material spring	Opružni čelik
Material housing	Aluminijum eloksirano