


Spojnica EAMC-40-66-9-12

Broj artikla: 1731999

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Prečnik 1 prihvata	9 mm
Prečnik 2 prihvata	12 mm
Veličina	40
Nazivna dužina	66 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina obrtanja	6.500 1/min
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment inercije	42,3 kgmm ²
Prenosivi obrtni moment	21 Nm
Težina proizvoda	139 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost