

# Elektromagnetni ventil

## CPA14-M1H-5/3-ES

Broj artikla: 173946



Komponenta koja će prestati da se proizvodi

Ovaj tip je prikladan za vakuum.

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2018. Vidi Support

Portal za alternativni proizvod.

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	5/3 odzračen
Način aktiviranja	električno
Širina	14 mm
Normalni nazivni protok	550 l/min
Pogonski pritisak	-0,9 ... 10 bar
Konstruktivna struktura	Klipni klizač
Vrsta resetovanja	pneumatska opruga
Nazivni prečnik	5 mm
Odzračna funkcija	ne prigušuje se
Princip zaptivanja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Ručno pomoćno aktiviranje	sa priborom se fiksira
Vrsta upravljanja	predupravljano
Smer protoka	nije reverzibilno
Pritisak upravljanja	3 ... 8 bar
b-vrednost	0,3
C vrednost	2,3 l/sbar
Vreme isključenja	39 ms
Vreme uključenja	13 ms
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura medijuma	-5 ... 50 °C
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 1	Priključna ploča
Pneumatski priključak 2	Priključna ploča
Pneumatski priključak 3	Priključna ploča
Pneumatski priključak 4	Priključna ploča
Pneumatski priključak 5	Priključna ploča