


Priključni kabl KEA-1-25P-10

Broj artikla: 177414

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Težina proizvoda	1.092 g
Električni priključak	Utičnica Sub-D 25-polno
Područje pogonskog napona DC	≤ 250 V
Područje pogonskog napona AC	≤ 250 V
Dozvoljeno strujno opterećenje	4 A
Dužina kabla	10 m
Prečnik kabla	12 mm
Struktura kabla	25x0,34
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Temperatura okoline kod pokretnog postepenja kablova	-5 ... 70 °C
Informacija o materijalu, plašt kabla	PVC
Informacija o materijalu, kućište	PA
Informacija o materijalu, utični kontakti	Bakarna legura pozlačeno
Položaj ugradnje	proizvoljno