

Elektromagnetni ventil



MGTBH-5/2K-FR-NA

Broj artikla: 183978

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

Sa NAMUR rasporedom priključka prema VDE/VDI 3845.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	5/2 monostabilan
Način aktiviranja	električno
Širina	44,5 mm
Normalni nazivni protok	400 l/min
Pogonski pritisak	2 ... 8 bar
Konstruktivna struktura	Klipni klizač
Vrsta resetovanja	mehanička opruga
Mehanička zaštita	IP65 prema IEC 60529
Nazivni prečnik	8 mm
Odzračna funkcija	se može prigušiti
Princip zaptivanja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Odgovara standardu	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Ručno pomoćno aktiviranje	sa blokiranjem
Vrsta upravljanja	predupravljano
Smer protoka	reverzibilno
Pritisak upravljanja	2 ... 10 bar
b-vrednost	0,25
C vrednost	3 l/sbar
Vreme isključenja	90 ms
Vreme uključenja	20 ms
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa korozione otpornosti KBK	3
Temperatura medijuma	-20 ... 60 °C
Medijum upravljanja	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Električni priključak	Utičnica Vijčana stezaljka M20x1,5
Priključak / otvor	interno
Pneumatski priključak 1	Priključna ploča
Pneumatski priključak 2	Priključna ploča
Pneumatski priključak 3	Priključna ploča
Informacija o materijalu, zaptivka	NBR