


# DUO vod KM12-DUO-M8-WDWD

Broj artikla: 18687

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Područje pogonskog napona AC	$\leq 60$ V
Područje pogonskog napona DC	$\leq 75$ V
Dozvoljeno strujno opterećenje	2,8 A
Mehanička zaštita	IP67
Temperatura okoline kod pokretnog postepenja kablova	-5 ... 70 °C
Temperatura okoline	-30 ... 70 °C
Električni priključak	Utikači ravni / utičnice ugaone M12x1 / M8x1 3-polni / 3-polni
Struktura kabla	3x0,25
Dužina kabla	0,6 m
Boja izolacije	sivo
Informacija o materijalu, plašt kabla	PUR