


# Kablska utičnica ASI-SD-FK-M12

Broj artikla: 18788

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje pogonskog napona AC	$\leq 40$ V
Dozvoljeno strujno opterećenje	2 A
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Težina proizvoda	16,8 g
Presek priključka	1,5 mm <sup>2</sup>
Električni priključak	5-polno Utičnica ravna / tehnologija uklanjanja izolacije
Vrsta pričvršćenja	sa zatvorenom cevi
Boja kućišta	crno
Informacija o materijalu, kontramatica	Niklovano
Informacija o materijalu, kućište	PA
Informacija o materijalu, utični kontakti	Bakarna legura pozlačeno