


Mini zasun SLT-20-150-P-A

Broj artikla: 188417

FESTO

Sa preciznim, visoko opteretivim kugličnim vodenjem i podesivim krajnjim graničnicima.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Hod	150 mm
Podesivo područje krajnjih položaja/dužina	12 mm
Prečnik klipa	20 mm
Vrste pogona, jedinica pogona	Prečka
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodica	Kuglično vodenje
Konstruktivna struktura	Kinematika prečke
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Pogonski pritisak	1 ... 10 bar
Način funkcionisanja	dvosmerno
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Energija naleta u krajnjim položajima	0,4 Nm
Maks. sila Fy	1.300 N
Maks. sila Fz	1.300 N
Maks. moment Mx	47 Nm
Maks. moment My	47 Nm
Maks. moment Mz	17 Nm
Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje	317 N
Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje	376 N
Pokretna masa	1.253 g
Težina proizvoda	2.896 g
Alternativni priključci	vidi crtež proizvoda
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak	G1/8
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a
Material cover	Aluminijumska legura za kovanje
Material seals	HNBR
Material housing	Aluminijumska legura za kovanje
Material piston rod	visokolegirani čelik, nerđajući