


Pneumatika - interface

CPX-GP-03-4,0

Broj artikla: 195738

FESTO

spaja ventilski blok VIMP/VIFB Midi/Maxi na modularni električni priključak CPX.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Priključak ventilskih blokova	Tip 03, MIDI/MAXI
Dijagnoza	- Podnapon ventila
Maks. broj ventilskih mesta	26 kod monostabilnih ventila
LED prikazi	- 1 grupna dijagnoza - Status kanala na ventilima
Konfiguracija parametara	Osiguranje od ponavljanja incidenta po kanalu Sile po kanalu Prazan hod po kanalu nadzor modula
Osiguranje (kratki spoj)	interni elektronski osigurač po ventilskom izlazu
Područje pogonskog napona DC	21,6 ... 26,4 V
Sopstvena potrošnja struje kod pogonskog napona	Tipično 15 mA (snabdevanje pogonskim naponom elektronika) Tipično 30 mA (snabdevanje naponom tereta ventila)
Maks. Napajanje po kanalu	0,2 A
Maks. ukupna struja po modulu	4 A
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Naponsko odvajanje kanal - interna sabirnica	Da, kod dodatnog napajanja
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	390 g
Električno aktiviranje	Fieldbus
Informacija o materijalu, poklopac	Čelik
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijumski odlivak