


AS-i-modul ASI-EVA-4E-M12-5POL

Broj artikla: 197069

FESTO

AS-interface za 4 senzorska ulaza.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Zaštita od zamene polova | za pogonski napon |
| Pogonski napon DC AS-interface | 26,5 ... 31,6 V |
| Maksimalni broj ulaza | 4 |
| Preostala talasnost, AS-interface | 20 mVss |
| CE znak (vidi izjavu o usklađenosti) | prema EU-EMV-smernici |
| Temperatura ležaja | -20 ... 70 °C |
| Mehanička zaštita | IP65 |
| Temperatura okoline | -5 ... 50 °C |
| Dozvola | c UL us - Recognized (OL) |
| Težina proizvoda | 200 g |
| Karakteristike, ulazi | prema IEC 1131-2, tip 02 |
| Sklopna logika, ulazi | PNP (plus sklapanje) |
| Vrsta pričvršćenja | sa prolaznim otvorom |