


# Mini zasun SLT-10-40-A-CC-B

Broj artikla: 197892

FESTO

Sa preciznim, visoko opteretivim kugličnim vođenjem i amortizerima.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                   | Vrednost   |
|--|--|
| Hod  | 40 mm  |
| Podesivo područje krajnjih položaja/dužina | 4 mm   |
| Prečnik klipa                              | 10 mm  |
| Vrste pogona, jedinica pogona              | Prečka   |
| Prigušivanje                               | CC: amortizer obostrano                              |
| Položaj ugradnje                           | proizvoljno  |
| Vođica                                     | Kuglično vođenje                                     |
| Konstruktivna struktura                    | Kinematika prečke                                    |
| Prepoznavanje pozicije                     | za beskontaktni prekidač                             |
| Pogonski pritisak                          | 1 ... 10 bar   |
| Tačnost ponavljanja                        | 0,02 mm  |
| Način funkcionisanja                       | dvosmerno  |
| Pogonski medijum                           | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]    |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja     | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK             | 0 - No corrosion stress                              |
| Temperatura okoline                        | -20 ... 60 °C  |
| Energija naleta u krajnjim položajima      | 1 Nm   |
| Dužina prigušivanja                        | 5 mm   |
| Maks. sila Fy                              | 350 N  |
| Maks. sila Fz                              | 350 N  |
| Maks. moment Mx                            | 2,2 Nm   |
| Maks. moment My                            | 2,2 Nm   |
| Maks. moment Mz                            | 1,3 Nm   |
| Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje       | 79 N   |
| Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje      | 94 N   |
| Pokretna masa                              | 365 g  |
| Težina proizvoda                           | 317 g  |
| Alternativni priključci                    | vidi crtež proizvoda                                 |
| Vrsta pričvršćenja                         | sa prolaznim otvorom                                 |
| Pneumatski priključak                      | M5   |
| Materijal - napomena                       | Bez bakra i PTFE-a                                   |
| Material cover                             | Aluminijumska legura za kovanje                      |
| Material seals                             | HNBR   |
| Material housing                           | Aluminijumska legura za kovanje                      |
| Material piston rod                        | visokolegirani čelik, nerđajući                      |