

# Ploča sa vazdušnim jastukom ATBT-100-500

Broj artikla: 2109871

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	100
Dužina ležaja	500 mm
Položaj ugradnje	vodoravno
Vrsta pričvršćenja	sa užlebljenim klizačima
Pneumatski priključak	G1/4
Pogonski pritisak	≤ 2 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
Temperatura okoline	10 ... 50 °C
Temperatura medijuma	10 ... 50 °C
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Težina proizvoda prema dužini	3,6 kg/m
Tvrdoća po Shoreu	D 80 +/-5
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Maks. površinsko opterećenje u pogonu	400 kg/m <sup>2</sup>
Tačnost ponavljanja visine leta	±10 µm
Ravnoća, podešena	60 µm
Ravnoća, namontirana	110 µm