

# Metalno opleteno crevo radi zaštite P-19-SW

Broj artikla: 2235

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2018. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.](#)

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Spoljašnji prečnik	31 mm
Radijus savijanja, merodavan za protok	200 mm
Unutrašnji prečnik	19 mm
Min. radijus savijanja	60 mm
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 16 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Težina proizvoda prema dužini	0,649 kg/m
Pneumatski priključak	für Stecktülle Innen-Ø 19 mm
Boja	crno
Tvrdoća po Shoreu	A 71 +/- 5
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a RoHS komformnost
Informacija o materijalu, crevo	EPDM SBR