


Elektromagnetni kalem

VACC-S18-120-K4-1U-EX4ME

Broj artikla: 3536527

FESTO

for armature system F10, metric cable connector, 24 V DC and AC, encapsulation, enhanced safety.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Način aktiviranja	električno
Položaj ugradnje	proizvoljno
Indikacija sklopnog položaja	ne
Trajanje uključenosti	100 %
Klasa izolacije	H
Parametri kalema	24 V AC: 50/60 Hz, power: 12 VA 24 V DC: 12 W
Dozvoljena kolebanja napona	-15 % / +10 %
ATEX kategorija gasa	II 2G
Ex vrsta zaštite od zapaljivanja - gas	Ex e mb II T4
ATEX kategorija prašine	II 2D
Ex vrsta zaštite od zapaljivanja - prašina	Ex tD A21 IP65 T130°C
Odobrenje Eksplozivne zaštite izvan EU	EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (KR) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (KR)
Ex temperatura okoline	T4, T130°C: -20°C ≤ Ta ≤ +40°C
Mesto izdavanja sertifikata	INMETRO TÜV 12.1946X KGS 16-GA4BO-0755X KGS 16-GA4BO-0756X NEPSI GYJ17.1237X PTB 08 ATEX 2033 X
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-Ex-zaštita-smernica (ATEX)
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - Very high corrosion stress
Mehanička zaštita	IP65
Težina proizvoda	580 g
Električni priključak	Priključni ormarić, navoj kabske uvodnice M20x1,5
Materijal - napomena	Sadrži PWIS RoHS komformnost
Material solenoid coil	PA Čelik