


# Kosi ventil

## VZXF-L-M22C-M-A-G12-130-M1-V4B2T-50-40

Broj artikla: 3539719

FESTO

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2019. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.



### Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Konstruktivna struktura	Sedišni ventil sa povratnom oprugom
Način aktiviranja	Pneumatski
Princip zaptivanja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Priključak procesnog ventila	G1/2
Nazivni prečnik DN	15
Nazivni prečnik	13 mm
Funkcija ventila	2/2 zatvoren, monostabilan
Smer protoka	nije reverzibilno
Pritisak medijuma	0 ... 40 bar
Nazivni pritisak procesnog ventila	40
Odzračna funkcija	ne prigušuje se
Vrsta resetovanja	mehanička opruga
Vrsta upravljanja	sa spoljšnjim upravljanjem
Pneumatski priključak	G1/8
Pogonski pritisak	6 ... 10 bar
Medijum	Vapour Inertni gasovi filterirani kompresovani vazduh, finoća filtera 200 µm
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Maks. viskozitet	600 mm <sup>2</sup> /s
Temperatura medijuma	-40 ... 200 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Protok Kv	3,8 m <sup>3</sup> /h
Materijal - napomena	Sadrži PWIS RoHS komfornost
Material housing	Nerđajući čelični liv
Broj materijala kućišta	1.4408
Material drive head	Mesing niklovan
Material spindle seal	PTFE
Material seat seal	PTFE
Težina proizvoda	1.300 g
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress