

Plastično crevo PAN-V0-10X1,25-BL-20

Broj artikla: 525468

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[nezapaljivo](#)

[Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2019. Vidi Support](#)

[Portal za alternativni proizvod.](#)

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Spoljašnji prečnik	12 mm
Radijus savijanja, merodavan za protok	56 mm
Unutrašnji prečnik	7,5 mm
Min. radijus savijanja	34 mm
Pogonski pritisak zavisao od temperature	-0,95 ... 12 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Voda prema izjavi proizvođača na stranicama www.festo.com Mineralno ulje
Material fire test	UL94 V-0 (casing)
Temperatura okoline	-30 ... 90 °C
Težina proizvoda prema dužini	0,088 kg/m
Pneumatski priključak	For push-in connector outside diameter 10 mm
Boja	plavo
Tvrdoća po Shoreu	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material tubing	Poliamid 12 PVC-P