

# Plastično crevo PAN-V0-8X1-BR-20

Broj artikla: 525487


Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[nezapaljivo](#)

[Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2019. Vidi Support](#)

[Portal za alternativni proizvod.](#)

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Spoljašnji prečnik	10 mm
Radijus savijanja, merodavan za protok	45 mm
Unutrašnji prečnik	6 mm
Min. radijus savijanja	24 mm
Pogonski pritisak zavisao od temperature	-0,95 ... 12 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Voda prema izjavi proizvođača na stranicama <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> Mineralno ulje
Material fire test	UL94 V-0 (casing)
Temperatura okoline	-30 ... 90 °C
Težina proizvoda prema dužini	0,065 kg/m
Pneumatski priključak	For push-in connector outside diameter 8 mm
Boja	smeđe
Tvrdoća po Shoreu	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material tubing	Poliamid 12 PVC-P