

Utično podnožje MHAP-PI-D-1

Broj artikla: 527395

FESTO

za ventilski blok CPA-SC, dva kalema.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Vrsta pričvršćenja	Kopča
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	8 g
Električni priključak	Utičnica 3-polni
Područje pogonskog napona DC	≤ 60 V
Dozvoljeno strujno opterećenje	3 A
Dužina kabela	1 m
Prečnik kabela	1 mm
Struktura kabela	3x0,14
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Temperatura okoline kod pokretnog postepenja kablova	-20 ... 50 °C
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Informacija o materijalu, kućište	PA
Informacija o materijalu, utični kontakti	Bakar pocinkovano