


Vod utičnice KMH-D-1

Broj artikla: 527397

FESTO

za ventilski blok CPA-SC.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Vrsta pričvršćenja	Kopča
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	11 g
Električni priključak	Utičnica 3-polni
Nazivni pogonski napon DC	60 V
Dozvoljeno strujno opterećenje	3 A
Dužina kabela	1 m
Prečnik kabela	1,3 mm
Struktura kabela	3x0,14
Kod boja izolacije žile	Pin 1 = crni Pin 2 = plavi Pin 3 = crveni
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-40 ... 105 °C
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material cable sheath	PVC
Material housing	POM
Material electrical contact	Bronza pocinkovano