

Pripremna grupa FRC-N1/8-D7-O-5M-MICRO

Broj artikla: 527870



Komponenta koja će prestati da se proizvodi

sa navojnom priključnom pločom, bez manometra, ručni ispust kondenzata.

Ovaj proizvod se može dobiti samo preko Festo društva USA.

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2016. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Micro
Položaj ugradnje	vertikalno
Finoća filtera	5 µm
Ispust kondenzata	ručno rotacioni
Pogonski pritisak	1 ... 10 bar
Područje regulacije pritiska	0,5 ... 7 bar
Normalni nazivni protok	140 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-::-]
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	123 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa ugaonikom za montažu po izboru:
Pneumatski priključak 1	NPT1/8-27
Pneumatski priključak 2	NPT1/8-27
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijumska legura za kovanje
Informacija o materijalu, ljuska	PC