

Uređaj za posluživanje CPX-MMI-1

Broj artikla: 529043

FESTO

za modularni električni terminal CPX.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Širina	81 mm
Visina	28 mm
Dužina	137 mm
Maks. dužina priključnog kabla	15 m
Prikaz	128 x 64 piksela LCD-Display sa osvetljenjem pozadine
Kontrolni elementi	3 funkcijska tastera 4 tastera kursora Tastatura sa membranom
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V
Interface podataka	RS232 interface 57,6Kbaud M12 utičnica 4-polno
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Napajanje	priključeni uređaj stavlja na raspostepenje
Potrošnja struje kod nazivnog radnog napona	50 - 60 mA
ATEX kategorija gasa	II 3G
Ex vrsta zaštite od zapaljivanja - gas	Ex nA IIC T6 X Gc
ATEX kategorija prašine	II 3D
Ex vrsta zaštite od zapaljivanja - prašina	Ex tc IIIC T60°C X Dc IP65
Ex temperatura okoline	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici prema EU-Ex-zaštita-smernica (ATEX)
Relativna vlažnost vazduha	ne kondenzira se
Zaštita od direktnog i indirektnog dodira	PELV
Mehanička zaštita	IP65 prema IEC 60529
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Težina proizvoda	150 g
Material housing	PA ojačan