


# Spojnica EAMC-40-66-12-19

Broj artikla: 529952

FESTO

za elektromehanički pogon sa servomotorom.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                   | Vrednost               |
|----------------------------|------------------------|
| Prečnik 1 prihvata         | 12 mm                  |
| Prečnik 2 prihvata         | 19 mm                  |
| Veličina                   | 40                     |
| Nazivna dužina             | 66 mm                  |
| Položaj ugradnje           | proizvoljno            |
| Maks. brzina obrtanja      | 6.500 1/min            |
| Temperatura ležaja         | -25 ... 60 °C          |
| Relativna vlažnost vazduha | 0 - 95 %               |
| Temperatura okoline        | -25 ... 60 °C          |
| Moment inercije            | 42,3 kgmm <sup>2</sup> |
| Prenosivi obrtni moment    | 21 Nm                  |
| Težina proizvoda           | 139 g                  |
| Materijal - napomena       | RoHS komfornost        |