

Spojnica EAMC-30-35-6-9

Broj artikla: 530941

FESTO

za elektromehanički pogon sa servomotorom.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Prečnik 1 prihvata	6 mm
Prečnik 2 prihvata	9 mm
Veličina	30
Nazivna dužina	35 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina obrtanja	8.000 1/min
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment inercije	6,1 kgmm ²
Prenosivi obrtni moment	7,5 Nm
Težina proizvoda	45 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost