

Utičnica KDS6-CK-9-S

Broj artikla: 531656


Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[samozaustavno, za sigurnosnu spojku prema ISO 4414, prolazni priključak](#)

[Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2018. Vidi Support](#)

[Portal za alternativni proizvod.](#)

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik	7,4 mm
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,5 ... 12 bar
Normalni nazivni protok	1.274 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Dozvola	BIA TÜV
Težina proizvoda	122 g
Pneumatski priključak 1	CK-9
Materijal - napomena	RoHS komformnost