


Uređaj za posluživanje FED-50

Broj artikla: 533531

FESTO

Indikacija i uređaj za posluživanje sa LCD grafičkim displejem za priključak na PLC sisteme, 4 funkcijska tastera.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Dubina ugradnje	53 mm
Visina	109 mm
Dužina	149 mm
Maks. debljina prednje ploče	5 mm
Memorija korisnika	512 kByte
Broj LED-ova korisnika	5
Broj funkcijskih tastera	4
Broj sistemskih tastera	7
Merenje realnog vremena	Da
Liste događaja	256
Memorija recepata	16 Kilobyte
Alarmi	1.024
Odstupanje, sat stvarnog vremena	130 s / mesec
Broj LED-ova sistema	4
Prikaz	Monohromni LCD sa osvetljenjem pozadine
Vrsta prikaza	4 x 20 znakova LCD sa osvijetljenom pozadinom
Veličina prikaza	4 x 20 znakova
Rezervna baterija	3 V / 270 mA litijum
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V
Rezolucija displeja	120x32 Pixel
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Potrošnja struje kod nazivnog radnog napona	0,25 A
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost vazduha	5 - 85 % ne kondenzira se
Mehanička zaštita	IP65 sa prednje strane, IP20 sa zadnje strane
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Dozvola	RCM Mark
Težina proizvoda	1.000 g
AUX-interface	Sub-D 9-polno Utičnica
PC-interface	RS232 Sub-D 15-polni Utičnici
interface programiranja	9,6 - 38,4 kBd
PLC-interface	15-polni RS232 Utičnici

Svojstvo	Vrednost
	Sub-D
Ethernet interface	opciono, 10 MBd
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Softver programiranja	FED Designer 6.06 ili viši
Odobrenje Eksplozivne zaštite izvan EU	NEC 500 Class I, Div. 2