


# Ugradnja graničnog prekidača DAPZ-SB-M-250AC-DR-RO

Broj artikla: 534469

FESTO

za zakretne pogone sa montažnim interface-om prema VDI/VDE 3845.  
Odgovarajuće za sve zakretne pogone DAPS i samo za DRD/DRE sa veličinama 4 do 225. Za zakretne pogone DRD/DRE sa veličinama 1 do 2, odnosno 375 do 880, montaža je moguća samo sa adapterom DAPZ-SBZ-....



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                     | Vrednost                             |
|--|--------------------------------------|
| Dozvoljeni prečnik kabla                     | 8 ... 13 mm                          |
| Zasnovano na normi                           | EN 60947-5-1<br>VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| Oblik  | okruglo                              |
| Položaj ugradnje                             | proizvoljno                          |
| Otpornost na kratak spoj                     | ne                                   |
| Funkcija sklopnog elementa                   | Naizmenični kontakt                  |
| Zaštita od zamene polova                     | ne                                   |
| Metod merenja                                | mehanički/električno                 |
| Indikacija sklopnog položaja                 | Da                                   |
| Područje pogonskog napona AC                 | 0 ... 250 V                          |
| Područje pogonskog napona DC                 | 0 ... 250 V                          |
| Napon izolacije                              | 250 V                                |
| Maks. izlazna struja                         | 9.000 mA                             |
| Čvrstoća na udarno naprezanje                | 4 kV                                 |
| Stepen zagađenja                             | 3                                    |
| CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)         | prema EU-niski napon-smernica        |
| Klasa korozione otpornosti KBK               | 2                                    |
| Mehanička zaštita                            | IP65                                 |
| Temperatura okoline                          | -20 ... 85 °C                        |
| Električni priključak                        | Vijčana stezaljka                    |
| Navojni spoj kabla                           | M20x1,5                              |
| Materijal - napomena                         | RoHS komfornost                      |
| Informacija o materijalu, zaptivka           | EPDM                                 |
| Informacije o materijalima, poklopac kućišta | PC                                   |
| Informacije o materijalima, podnožje kućišta | PA                                   |
| Informacije o materijalima, konzola          | PA                                   |