


# Ugradnja graničnog prekidača DAPZ-SB-I-30DC-DR-RO

Broj artikla: 534471

FESTO

za zakretne pogone sa montažnim interface-om prema VDI/VDE 3845.  
Odgovarajuće za sve zakretne pogone DAPS i samo za DRD/DRE sa veličinama 4 do 225. Za zakretne pogone DRD/DRE sa veličinama 1 do 2, odnosno 375 do 880, montaža je moguća samo sa adapterom DAPZ-SBZ-....



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Dozvoljeni prečnik kabla	8 ... 13 mm
Zasnovano na normi	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Oblik	okruglo
Položaj ugradnje	proizvoljno
Otpornost na kratak spoj	u taktu
Funkcija sklopnog elementa	Radni kontakt
Zaštita od zamene polova	za sve električne priključke
Metod merenja	induktivno
Indikacija sklopnog položaja	Da
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Napon izolacije	50 V
Maks. izlazna struja	200 mA
Digitalni izlaz	PNP
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
Stepen zagađenja	3
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-25 ... 70 °C
Električni priključak	Vijčana stezaljka utično
Navojni spoj kabla	M20x1,5
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Informacija o materijalu, zaptivka	EPDM
Informacije o materijalima, poklopac kućišta	PC
Informacije o materijalima, podnožje kućišta	PA
Informacije o materijalima, konzola	PA