

Senzor pritiska

SDE1-V1-G2-W18-L-PI-M8

Broj artikla: 537022



Komponenta koja će prestati da se proizvodi

za vakuum, sa utikačem M8.

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2019. Vidi Support

Portal za alternativni proizvod.

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|---|
| Dozvola | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| CE znak (vidi izjavu u osklađenosti) | prema EU-EMV-smernici |
| Materijal - napomena | Bez bakra i PTFE-a RoHS komfornost |
| Merna veličina | Relativni pritisak |
| Postupak merenja | Piezootporni senzor pritiska sa indikacijom |
| Merno područje pritiska, početna vrednost | 0 bar |
| Merno područje pritiska, krajnja vrednost | -1 bar |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Moguć nauljeni pogon |
| Temperatura medijuma | 0 ... 50 °C |
| Temperatura okoline | 0 ... 50 °C |
| Tačnost FS | 2 %FS |
| Digitalni izlaz | PNP |
| Sklopna funkcija | slobodno se programira |
| Funkcija sklopnog elementa | prekidač |
| Ponovljivost preklopne vrednosti | 0,3 % |
| Maks. izlazna struja | 150 mA |
| Analogni izlaz | 4 - 20 mA |
| Otpornost na kratak spoj | u taktu |
| Područje pogonskog napona DC | 15 ... 30 V |
| Zaštita od zamene polova | za sve električne priključke |
| Električni priključak | Utikači okrugli oblik prema EN 60947-5-2 M8x1 4-polno |
| Vrsta pričvršćenja | po izboru: sa H - profilom sa zidnim/površinskim držačem |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Pneumatski priključak | G1/8 |
| Težina proizvoda | 85 g |
| Material housing | PA POM ojačano |
| Vrsta prikaza | Osvetljen LCD |
| Indikacija stanja | LCD |
| Mogućnosti podešavanja | Teach-In |
| Osiguranje manipulacije | PIN-Code |
| Područje podešavanja, vrednosti praga | 2 ... 99,8 % |
| Područje podešavanja histerezisa | 0 ... 90 % |
| Mehanička zaštita | IP65 |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |