

Razdvojni element VABD-B6-14-P-C

Broj artikla: 537515

FESTO

Za formiranje pritisnih zona u sabirnim kanalima 1 i 3 priključnim letavama.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Veličina kontejnera	1
Pogonski pritisak	0,9 ... 8 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
Temperatura medijuma	-5 ... 50 °C
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	20 g
Material blanking plug	PA ojačano
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a RoHS komformnost
Material o-ring	NBR
Material separator	Čelik