


Priključna ploča VABS-B6-PB-Q-B

Broj artikla: 537518

FESTO

Za interni upravljački pomoćni vazduh.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|---------------------------------------|
| Mera mreže | 21 mm |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 |
| Maks. pritezni moment, pričvršćenje ventila | 2 Nm |
| Maks. pritezni moment, zidna montaža | 3 Nm |
| Težina proizvoda | 22 g |
| Pneumatski priključak 1 | za 18 mm kasetu |
| Pneumatski priključak 3 | G1/4 |
| Materijal - napomena | Bez bakra i PTFE-a RoHS komfornost |
| Informacija o materijalu, priključna ploča | PA ojačan |