


Priključna ploča VABS-B6-PB-Q

Broj artikla: 537519

FESTO

Za spoljašnji upravljački pomoćni vazduh.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Mera mreže	21 mm
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Maks. pritezni moment, pričvršćenje ventila	2 Nm
Maks. pritezni moment, zidna montaža	3 Nm
Težina proizvoda	22 g
Priključak, upravljački vazduh 12	M5
Priključak, upravljački vazduh 14	M5
Pneumatski priključak 1	za 18 mm kasetu
Pneumatski priključak 3	G1/4
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a RoHS komfornost
Informacija o materijalu, priključna ploča	PA ojačan