

Čep QSPC18

Broj artikla: 537533

FESTO

za zatvaranje priključnih mesta na ventilima ili ploči.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Veličina kontejnera	10
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	0,9 ... 8 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura medijuma	-5 ... 50 °C
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	5 g
Pneumatski priključak 1	Cartridge 18 mm
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a RoHS komfornost
Informacija o materijalu, čep	PA ojačano
Informacija o materijalu, razdvojni element	Čelik
Informacija o materijalu, O-prsten	NBR