



Ručni polužni ventil VHER-BH-M04C-M05-LD

Broj artikla: 538190

FESTO

U plastičnoj izvedbi, sa očitavanjem pozicije položaja ručke, 4/3 funkcijom razvodnika zatvoren u osnovnom položaju, zatvara se u tri položaja ručke, odlazni smer na stranu.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	4/3 zatvoren
Način aktiviranja	ručno
Normalni nazivni protok	170 l/min
Pogonski pritisak	-0,95 ... 10 bar
Konstruktivna struktura	Obrtni zasun
Nazivni prečnik	4 mm
Odzračna funkcija	se može prigušiti
Osiguranje aktiviranja	sa priborom se zatvara
Princip zaptivanja	tvrd
Vrsta upravljanja	direktno
Smer protoka	reverzibilno
Sloboda preklapanja	Da
Signal status display	sa priborom
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Moment aktiviranja	0,6 Nm
Težina proizvoda	95 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče
Pneumatski priključak 1	M5
Pneumatski priključak 2	M5
Pneumatski priključak 3	M5
Pneumatski priključak 4	M5
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a Sadrži PWIS
Informacija o materijalu, zaptivka	NBR
Informacija o materijalu, kućište	PA ojačan