

Senzor protoka SFET-R0005-L-WQ4-D-K3



Broj artikla: 538534

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

Minijaturni prenosnik protoka za vakuumsko područje.

Tip se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2020. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Dozvola	C-Tick
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici
Materijal - napomena	Sadrži PWIS
Merno područje protoka, početna vrednost	-0,05 l/min
Merno područje protoka, krajnja vrednost	0,05 l/min
Pogonski pritisak	-0,9 ... 2 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [1:4:2] Azot
Temperatura medijuma	0 ... 50 °C
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Vreme uključenja	5 ms
Analogni izlaz	1 - 5 V
Greška linearnosti FS	5 %
Ponovljivost, analogna veličina FS	1 %
Otpor tereta	> 50 kOhm
Područje pogonskog napona DC	12 ... 24 V
Električni priključak	Kabl
Dužina kabla	3 m
Material cable sheath	PVC
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Položaj ugradnje	vertikalno vodoravno
Pneumatski priključak	QS-4
Težina proizvoda	25 g
Material housing	PA
Indikacija pogonske spremnosti	LED
Mehanička zaštita	IP40
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress