

# Senzor protoka SFET-R1000-L-WQ4-D-K3



Broj artikla: 538539

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

Minijaturni prenosnik protoka za vakuumsko područje.

Tip se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2020. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Dozvola	C-Tick
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici
Materijal - napomena	Sadrži PWIS
Merno područje protoka, početna vrednost	-10 l/min
Merno područje protoka, krajnja vrednost	10 l/min
Pogonski pritisak	-0,9 ... 2 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [1:4:2] Azot
Temperatura medijuma	0 ... 50 °C
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Vreme uključenja	5 ms
Analogni izlaz	1 - 5 V
Greška linearnosti FS	5 %
Ponovljivost, analogna veličina FS	2 %
Otpor tereta	> 50 kOhm
Područje pogonskog napona DC	12 ... 24 V
Električni priključak	Kabl
Dužina kabla	3 m
Material cable sheath	PVC
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Položaj ugradnje	vertikalno vodoravno
Pneumatski priključak	QS-4
Težina proizvoda	25 g
Material housing	PA
Indikacija pogonske spremnosti	LED
Mehanička zaštita	IP40
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress