



Filter-regulator LFR-1/8-DB-7-MINI-H

Broj artikla: 539684

FESTO

Maksimalni izlazni pritisak 7 bara, sa manometrom, finoća filtera 40 µ.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Mini
Širina	44 mm
Seriya	DB
Osiguranje aktiviranja	Okretno dugme sa blokadom
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Finoća filtera	40 µm
Ispust kondenzata	poluautomatski
Konstruktivna struktura	Filter-regulator sa manometrom
Funkcija kontrolera	sa sekundarnim odzračivanjem sa karakteristikom povratne struje
Manometar	sa manometrom
Pogonski pritisak	1,5 ... 10 bar
Područje regulacije pritiska	0,5 ... 7 bar
Maks. histerezis pritiska	0,5 bar
Normalni nazivni protok	≥ 700 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertni gasovi
Klasa korozione otpornosti KBK	1
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inertni gasovi
Temperatura medijuma	-5 ... 50 °C
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	200 g
Vrsta pričvršćenja	po izboru: Ugradnja vodova sa prolaznim otvorom sa ugaonikom za montažu
Priključak manometra	G1/8
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Informacija o materijalu, zaptivka	NBR
Informacija o materijalu, obrtno dugme	POM
Informacija o materijalu, filter	PE
Informacija o materijalu, kućište	PA ojačan
Informacija o materijalu, ljsuska	PC