


# Motorska prirubnica EAMF-A-28A/30A-40A

Broj artikla: 540301

FESTO

za elektromehanički pogon sa servomotorom.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Interface code, motor in	40A
Interface code, coupling housing	28A 30A
Materijal - napomena	RoHS komfornost