


Spojnica EAMC-B-15-22-4-6

Broj artikla: 540750

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Prečnik 1 prihvata	4 mm
Prečnik 2 prihvata	6 mm
Veličina	15
Nazivna dužina	22 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina obrtanja	12.000 1/min
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment inercije	0,13 kgmm ²
Prenosivi obrtni moment	1 Nm
Težina proizvoda	6 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost