


Bus node CPX-FB32

Broj artikla: 541302

FESTO

za modularni električni terminal CPX.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Dimenzije Š x D x V	(uklj. blok povezivanja) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Fieldbus interface	Utičnica M12x1, 4-polna, D-kodirana
Dijagnoza specifična za uređaj	Dijagnoza orijentisana na kanal i modul - Podnapon modula - Memorija dijagnostike
Podrška konfiguracije	EDS datoteka
Konfiguracija parametara	- Ponašanje dijagnostike - Reakcija otporna na greške - Forsiranje kanala - Ponašanje u praznom hodu - Podešavanje signala - Parametar sistema
Dodatne funkcije	- Aciklički pristup podacima preko "Explicit Message" Aciklički pristup podacima preko Ethernet - IP adresiranje preko DHCP, DIL-sklopke ili uređaja za rukovanje Channel-oriented diagnostics via fieldbus Start parametrizacije u normal tekstu preko Fieldbusa Status sistema se može prikazati preko procesnih podataka Dodatna interface dijagnostika za uređaje za rukovanje
Kontrolni elementi	DIL prekidač
Brzina prenosa podataka	10/100, full/half dupl. MBit/s
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V
Sopstvena potrošnja struje kod pogonskog napona	Typ. 65 mA
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	125 g
Maksimalna zapremina adrese za izlaze	64 Byte
Maksimalna zapremina adrese za ulaze	64 Byte
Protokol	EtherNet/IP
LED-prikaz specifičan za sabirnicu	IO: status UI/Izl MS: Status modula NS: Status mreže TP: Mreža aktivna
LED-prikaz specifičan za proizvod	M: modifikovati, parametrizacija PL: Snabdevanje teretom PS: Electronics supply, sensor supply SF: sistemska greška
Informacija o materijalu, kućište	PA ojačan PC