


# Spojni vod

## NEBU-M12G5-F-0.2-M12G4

Broj artikla: 542129

FESTO

za cilindarske senzore, prenosnici pozicije, pritisne sklopke, senzori protoka, optički i induktivni senzori.



### Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Zasnovano na normi	EN 61076-2-101
Položaj ugradnje	proizvoljno
Svojstvo kabla	Standard
Indikacija sklopnog položaja	ne
Dozvoljeno strujno opterećenje	4 A
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Temperatura okoline kod pokretnog postepenja kablova	-5 ... 70 °C
Temperatura okoline	-5 ... 70 °C
Maks. pritezni moment	0,6 Nm kod M12x1
Min. radijus savijanja kabla	52 mm
Težina proizvoda	26 g
Električni priključak 1	Ravna utičnica, M12x1, 5-polna, A-kodirana
Električni priključak 2	Utikač ravni, M12x1, 4-polni, A-kodiran
Struktura kabla	4x0,34
Prečnik kabla	5,2 mm
Dužina kabla	0,15 m
Nazivni presek provodnika	0,34 mm <sup>2</sup>
Priključak uzemljenja	ne postoji
Vrsta pričvršćenja	sa navojnim utikačem sa zatvorenom cevi
Boja kućišta	crno
Boja izolacije	sivo
Informacija o materijalu, kontramatica	Cink
Informacija o materijalu, zaptivka	FPM
Informacija o materijalu, kućište	TPE-U(PU)
Informacija o materijalu, plašt kabla	PVC
Informacija o materijalu, vijci	Cink
Informacija o materijalu, utični kontakti	Utičnica pozlaćena Bakarna legura Utikač pozlaćen