


Paralelni komplet EAMM-U-D32-32B

Broj artikla: 543152

FESTO

Suitable for electric drives.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	32
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina obrtanja	6.000 1/min
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Moment inercije	2,931 kgmm ²
Pogonski moment u praznom hodu	0,05 Nm
Prenosivi obrtni moment	1 Nm
Težina proizvoda	300 g
Materijal - napomena	Sadrži PWIS