

Paralelni komplet EAMM-U-E24-32B

Broj artikla: 543225


Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[Suitable for electric drives.](#)

[Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2019. Vidi Support](#)

[Portal za alternativni proizvod.](#)

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	18
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina obrtanja	3.000 1/min
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Moment inercije	3,016 kgmm ²
Pogonski moment u praznom hodu	0,05 Nm
Prenosivi obrtni moment	1 Nm
Težina proizvoda	240 g
Materijal - napomena	Sadrži PWIS