


# Kablska utičnica NECU-M8G4

Broj artikla: 544392

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Dozvoljeni prečnik kabla	3,5 ... 5 mm
Zasnovano na normi	EN 61984
Položaj ugradnje	proizvoljno
Frekvencija priključivanja	500
Područje pogonskog napona AC	0 ... 30 V
Područje pogonskog napona DC	0 ... 30 V
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
Dozvoljeno strujno opterećenje	3 A
Stepen zagađenja	3
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura ležaja	-40 ... 80 °C
Mehanička zaštita	IP67
Temperatura okoline	-40 ... 80 °C
Maks. pritezni moment, utikač	0,3 Nm
Težina proizvoda	9,5 g
Presek priključka	0,14 ... 0,5 mm <sup>2</sup>
Električni priključak	Ravna utičnica M8x1 4-polno
Vrsta pričvršćenja	Sa narezanom maticom
Boja kućišta	crno
Informacija o materijalu, kontramatica	Mesing Niklovano
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Informacija o materijalu, kućište	CuZn-niklovan PBT
Informacija o materijalu, utični kontakti	Mesing pozlaćeno