


# Priključna letva VABM-B6-E-G12-7

Broj artikla: 545822

FESTO

za magnetni ventil VUVB.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                     | Vrednost                               |
|--|--|
| Mera mreže                                   | 21 mm                                  |
| Maks. broj ventilskih mesta                  | 7                                      |
| Klasa korozione otpornosti KBK               | 2                                      |
| Maks. pritezni moment, montaža H-profilom    | 1,5 Nm                                 |
| Maks. pritezni moment, pričvršćenje ventila  | 2 Nm                                   |
| Maks. pritezni moment, zidna montaža         | 5 Nm                                   |
| Težina proizvoda                             | 1.030 g                                |
| Priključak, upravljački pomoćni vazduh 12/14 | G1/8                                   |
| Pneumatski priključak 1                      | G1/2                                   |
| Pneumatski priključak 3                      | G1/2                                   |
| Materijal - napomena                         | Bez bakra i PTFE-a<br>RoHS komformnost |
| Informacija o materijalu, priključna letva   | Aluminijumska legura za kovanje        |