


Priključna letva VABM-B6-E-G12-11

Broj artikla: 545824

FESTO

za magnetni ventil VUVB.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Mera mreže	21 mm
Maks. broj ventilskih mesta	11
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Maks. pritezni moment, montaža H-profilom	1,5 Nm
Maks. pritezni moment, pričvršćenje ventila	2 Nm
Maks. pritezni moment, zidna montaža	5 Nm
Težina proizvoda	1.500 g
Priključak, upravljački pomoćni vazduh 12/14	G1/8
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 3	G1/2
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a RoHS komformnost
Informacija o materijalu, priključna letva	Aluminijumska legura za kovanje